

Beställning      Offert

Referens	Användare
Telefon / E-mail	Leveransadress
Datum	Beställningsnummer

Minicrosser AB - Bultgatan 16 - 442 40 Kungälv - 0303-24 52 00 - [order@minicrosser.se](mailto:order@minicrosser.se) - [www.medema.com](http://www.medema.com)

**Mini Crosser X1 3W**

1500-1455	Elrullstol Minicrosser X1 3W 10km inkl korg batt o laddare utan säte
1500-1447	Elrullstol Minicrosser X1 3W 15km inkl korg batt o laddare utan säte

**Mini Crosser X1 4W**

1500-1456	Elrullstol Minicrosser X1 4W 10km inkl korg batt o laddare utan säte
1500-1448	Elrullstol Minicrosser X1 4W 15km inkl korg batt o laddare utan säte
1500-1476	Elrullstol Minicrosser X1 HD inkl korg batt o laddare utan säte

Ingår i konfiguration X1

1523-1157	Batteri AGM 90-12 (MPX-MOVE)
1523-1103	Laddare J.K. Medico 10 Ah AGM
1506-1839	Korg Minicrosser M/X t styre
1506-1319	Drifttidmätare Minicrosser M/X vid nybest av stol

**Mini Crosser X2 3W**

1500-1462	Elrullstol Minicrosser X2 3W 10km inkl korg batt o laddare utan säte
1500-1481	Elrullstol Minicrosser X2 3W 15km inkl korg batt o laddare utan säte

**Mini Crosser X2 4W**

1500-1463	Elrullstol Minicrosser X2 4W 10km inkl korg batt o laddare utan säte
1500-1482	Elrullstol Minicrosser X2 4W 15km inkl korg batt o laddare utan säte
1500-1457	Elrullstol Minicrosser X2 HD inkl korg batt o laddare utan säte

Ingår i konfiguration X2

1523-1157	Batteri AGM 90-12 (MPX-MOVE)
1523-1103	Laddare J.K. Medico 10 Ah AGM
1506-1839	Korg Minicrosser M/X t styre
1505-1395	Tilt/alarm och temperatur modul

**Alternativ färg & fjädring**

1501-1295	Kåpor svarta Minicrosser X 3W ersätter orange kåpor vid ny stol
1501-1296	Kåpor svarta Minicrosser X 4W ersätter orange kåpor vid ny stol
1502-1010	Extra stötdämpning MC X (värderas vid högre brukarvikt)

## Säte Mini Crosser Ergo2 (Inkl. nackstöd & armstöd)

Barn	Vuxen	HD	Säte med plansits
			
1507-1005 SB 35 cm	1507-1397 SB 40 cm 1507-1405 SB 45 cm 1507-1413 SB 50 cm	1507-1006 SB 60 cm 1507-1007 SB 70 cm	1507-1551 SB 35 cm 1507-1403 SB 40 cm 1507-1411 SB 45 cm 1507-1008 SB 50 cm

(För säte med plansits i övriga storlekar kontakta oss för offert)

Om andra sätesinställningar än std önskas, ange det här:



**A.** Sittdjup \_\_\_\_\_ cm  
(45cm) (Ergo2 std + HD, 32 - 55 cm)  
(Ergo2 barn, 20 - 43 cm)

**B.** Armstödshöjd \_\_\_\_\_ cm  
(23 cm) (15 cm - 29 cm)




**C.** Sitthöjd \_\_\_\_\_ cm  
(42 cm) (42 - 52 cm)

Placering av reglage till manuell sitsvridning  
Höger: (std) Vänster:




## El-funktioner säte (Mini Crosser HD kan endast utrustas med el-funktionen sitslyft)

Elektrisk sitslyft (lyfter 150 mm från lägsta höjd 420 mm)	Elektrisk sitsvridning	Elektrisk sitsglidning	Elektrisk sitstilt	Elektrisk ryggjustering
				
1507-1341  (Sitslyft kan monteras på alla sittbredder. Max användarvikt 250 kg)	1507-1419  (Upp till 90-140°, höger eller vänster)	1507-1418  (Fram/bak, 15 cm)	1506-1037  (10°, ej i kombination med elektrisk sitsvridning)	1507-1417  (90-140°)

## Armstöd (om annat än standard)

Polstrade armstöd Ergo 2 junior Armstöd med läderklädda vadderade dynor	Polstrade armstöd Ergo 2 vuxen Armstöd med läderklädda vadderade dynor	Hemiplegiarmstöd
		
1507-1426 armstödshållare junior hö 1507-1425 armstödshållare junior vä  2406-1509 dyna 70x260 hö 2406-1510 dyna 70x260 vä	1507-1424 armstödshållare vuxen hö 1507-1423 armstödshållare vuxen vä  2406-1511 dyna 70x300 mm hö 2406-1512 dyna 70x300 mm hö 2406-1513 dyna 70x350 mm hö 2406-1514 dyna 70x350 mm vä 2406-1515 dyna 70x400 mm hö 2406-1516 dyna 70x400 mm vä 2406-1517 dyna 100x350 mm hö 2406-1518 dyna 100x350 mm vä	1507-1427 hö 1507-1428 vä

## Huvudstöd / bålstöd / lårstöd (huvudstöd Ergo2 ingår i standard)

Huvudstöd Stealth Coolcore	Bålstöd Stealth utsvängbart (inkl.fäste, passar ej SB 35 cm)	Lårstöd Stealth fällbart (inkl. fäste)	Lårstöd Stealth avtagbart (inkl. fäste)
			
2013-1462 Fäste Stealth unilink 2013-1470 Dyna 15 cm 2013-1471 Dyna 25 cm 2013-1472 Dyna 35 cm	1513-1135 7x12 cm unilink hö 1513-1136 7x12 cm unilink vä 1513-1131 10 x15 cm unilink hö 1513-1132 10 x15 cm unilink vä 1513-1137 13 x18 cm unilink hö 1513-1138 13 x18 cm unilink vä 2013-1407 Led extra	1513-1145 10x10 cm unilink hö 1513-1146 10x10 cm unilink vä 1513-1133 10x20 cm unilink hö 1513-1134 10x20 cm unilink vä 1513-1147 10x30 cm unilink hö 1513-1148 10x30 cm unilink vä	1513-1139 10x10 cm unilink hö 1513-1140 10x10 cm unilink vä 1513-1141 10x20 cm unilink hö 1513-1142 10x20 cm unilink vä 1513-1143 10x30 cm unilink hö 1513-1144 10x30 cm unilink vä



## Benstöd / fotplatta

<b>Amputationsbenstöd</b> Vinkelställbart 	<b>Fotplatta förhöjd + 5cm</b> Liten/stor (går att kombinera) 	<b>Fotplatta förhöjd ställbar 3W/4W</b> (höjd och vinkel) 	<b>Fotstöd förlängt / kantlist fotplatta</b> (kan ej kombineras) 
1507-1421	1506-1125 3W liten 1506-1124 3W stor 1506-1127 4W liten 1506-1126 4W stor	1506-1825 Bredd: 29,5 cm Längd: 21,5 cm (Höjdjusterbar 3-16 cm)	1506-1826 fotstöd hö 3W 1506-1827 fotstöd vä 3W 1506-1255 kantlist fotplatta 3 cm

<b>Benstöd</b> 
1506-1227 hö/vä 3W 1508-1108 hö/vä 4W

## Gasalternativ / reglage (om annat än standard höger fingergas)

<b>Standard gas, höger sida</b> (Kan levereras vänstermonterad istället eller som dubbelgas, på båda sidor) 	<b>Vridgas</b> (Finns för både vänster och höger hand) 	<b>Gasgrepp Junior</b> (Mindre gasgrepp för små händer) <b>Juniorbetjäning</b> (mindre gasgrepp, mindre handtag styre) 	<b>Fotgas wigwag</b> 
1506-1039 Gas vä 1506-1038 Dubbelgas	1506-1026 - vridgas hö 1506-1028 - vridgas vä	1506-1331 junior hö 1506-1333 junior vä 1506-1605 juniorbetjäning hö vä	1506-1040 Fotgas





<b>Vänstermanövrerad scooter</b> Följande reglage flyttas till vänster: <ul style="list-style-type: none"> <li>Gas</li> <li>Nyckelbrytare</li> <li>Sitsvridning</li> </ul>	<b>Föräldrapotentiometer</b> Kan användas då tex en förälder vill kunna justera maxhastigheten permanent. <b>Kursvänkning</b> Kurvsänkning kan automatiskt justera ned farten vid svängar.	<b>Fjärrstyrning</b> Fram/back och hastighet (Praktisk vid körning in/ut ur bil) 	<b>Fjärrstopp</b> Stoppar scootern direkt genom ett tryck på fjärrkontrollen. 
1506-2049 reglage vänster	1506-1833 via potentiometer 1506-1247 via nyckelbrytare 1506-1844 - Kurvsänkning 3W 1506-2060 - Kurvsänkning 4W	1506-1041 Fjärrstyrning	1506-1267 Fjärrstopp

## Förvaring (framkorg ingår i standard, max. belastning 8 kg)

<b>Korg bakmonterad</b> (Inkl.fäste) 	<b>Varubox II</b> (Med lås inkl.fäste) Max last 20 kg 	<b>Armstödsväska Ergo2</b> 	<b>Väskkrok</b> (ryggmonterad) 
1506-1242 (Universal, max. last 15 kg)	1506-1854 Bredd: 45 cm Djup: 29 cm Höjd: 20 cm	1507-1430	1507-1177 (Max. last: 10 kg)

## Hållare



<p>Kryckkäpphållare dubbel</p> 	<p>Kryckkäpphållare dubbel</p> 	<p>Syrgashållare, universal</p> 	<p>Drickhållare</p> 	<p>X-Grip mobilhållare</p> 
<p>1506-1817 (Bakmonterad i c-skene)</p>	<p>1506-1818 (Ryggmonterad)</p>	<p>1506-2097 (Justerbar för flaskans diameter)</p>	<p>1506-1194 (monteras på armstöd)</p>	<p>2406-1225 (monteras på armstöd)</p>

<p>Hållare för sidofällbar rollator med stora bakhjul</p> 	<p>Rollatorhållare sidofällbar rollator</p> 	<p>Hållare för rollator som fälls i djupled &amp; rullstol med fast ram.</p> 	<p>Rollatorhållare/elektrisk</p> 
<p>1506-1630 Hållare för sidofällbar rollator med stora bakhjul/utomhusrollator. Övre krok justerbara i sidled, undre krok i höjd</p>	<p>1506-1444 (Passar rollator med bakhjul på max 230 mm i diameter)</p>	<p>1506-1281 Klykorna är steglöst justerbara på staget. Höjden på hållaren är steglöst justerbar</p>	<p>1506-1604 Samma utförande som art 1506-1281, men höjdgleringen är elektrisk.  1506-1931 Beslag för lägre lyfthöjd av rollator/rullstol.</p>

(Max belastning samtliga rollatorhållare 20 kg)

## Tillbehör hållare





<p>Kryckkäppsbeslag rollatorhållare</p> 	<p>Krok till rollatorhållare</p> 	<p>Adapter ca 20 cm med klykor till rollatorhållare</p> 
<p>1506-1295 (Passar med art 1506-1630, 1506-1281 samt 1506-1604)  Beställs tillsammans med kryckkäpphållare art 1506-1817 alt 1506-1818.</p>	<p>1506-1903 lång, 15 cm 1506-1904 medium, 12 cm 1506-1905 kort, 8 cm  (Krokar till hållare art 1506-1630. Notera kort krok är sidovänd)</p>	<p>1506-1602  Används till rullstol med fast ram som har extra stora drivhjul eller rollator med djup ram. Adaptern gör att klykorna kommer längre ut från hållarens stag. (Passar till art 1506-1281, 1506-1604)</p>

<p>Distanser för att ge ett större utrymme mellan ryggstöd och hållare</p> 	<p>Tvärbom XL, 65 cm till rollatorhållare</p> 
<p>1506-2145 50 mm 1506-2146 100 mm 1506-2147 130 mm  Används när man behöver skjuta bak sitsen i maxläge och/eller när man har långt sitsdjup och behöver vrida sätet vid förflyttning. (Passar till hållare, art 1506-1630, 1506-1281, 1506-1604)</p>	<p>1506-1256  Används när tvärbom standard ej blir tillräckligt lång för att ge stöd för rullstolen/rollatorns hjul. Standard tvärbom är 55 cm.  (Passar till hållare art 1506-1630, 1506-1281)</p>

## Hjul Mini Crosser X komplett (om annat än standard, luftpumpade)

Grovmonstrat 	Dubbdäck 	Massivt 	(standard med luft) 
1503-1016 Luft 1503-1396 Massivt 1503-1402 Med pansering	1503-1008 Luft standard 1503-1400 Grovmönstrat	1503-1009 standard	

## Tillbehör

Backspegel 	Backspegelförlängare 10 cm 	Handbromsgrepp c-skena 	Styrrör förlängt 
1503-1225 hö 1503-1226 vä	1506-1329 vä/hö	1506-1886  (Som standard sitter handbroms på styret)	1503-1315  (40 mm per sida)

Tippskydd 	Höftbälte 	Rullbälte 	Vältbygel 
1502-1022  (par)	1506-1834  (65-130 cm)	1507-1420 vä  Val av placering rulle hö (125 cm)	1506-1852

Speedometer 	USB-uttag, dubbelt 	Vindskärm 	Presenning Mini Crosser XL (med ventilation) 
1506-2047 X1  (Mini Crosser X2 har det som standard i displayen)	1503-1395  (Dubbla usb uttag på styret. Ladda telefon, surfplatta och annat när du är iväg)	1506-1311  (Bra skydd för väder och vind)	1506-1273  (Längd: 145 cm, Bredd: 110 cm, Höjd: 70 cm)

Regncape 	Kuskfilt thermo 	Max värmepåse  Värmepåsar med äkta fårskinn och dragkedja på båda sidor.	Varningsflagga / varningstriangel 
1506-1264 Barn 1506-1266 Vuxen	1506-1655 Barn 1506-1261 Vuxen  (Längd fram: 100 cm, bak: 100 cm)	1816-1498 upp till 185 cm 1816-1497 upp till 170 cm 1816-1496 upp till 150 cm 1816-1495 upp till 130 cm	1506-2024 flagga mont. bakkorg 1506-1135 flagga mont. C-skena  1506-1885 triangel Ergo2